

# (수도꼭지)제품검사 성적서

2019년 07월 19일



07/19



/



7 / 19

품 번	RBS450	수 량	52	검사규격	RMS-G-101
품 명	매립형샤워	검사방법	체크검사 n=3 / c=0	검 사 원	이 선 미

NO	검 사 항 목		검 사 조 건	판 정 기 준			검 사 결 과			판정
							X1	X2	X3	
1	겉 모 양			표면이 매끈하고 해로운 결함이 없을 것			양호	양호	양호	합
2	성 능	조 작		작동부의 개폐 조작상태가 원활 확실할 것			양호	양호	양호	합
		토 수	토수중수압 0.2MPa	물줄기 상태가 양호하고 조립 및 토수부의 누수가 없을 것			양호	양호	양호	합
			토수중 수압 0.098MPa (월/1회)	온 냉수 혼합꼭지 (L/min)	주 방 용	6.0 이하	해 당 사 항 없 음			
					세 면 용	6.0 이하	해 당 사 항 없 음			
				자 폐 식 샤 워 (L/1회 작동)	샤워헤드	7.5 이하	6.3	6.3	6.2	합
					샤워헤드	25±2sec	해 당 사 항 없 음			
			토 수 구	3~4ℓ	해 당 사 항 없 음					
		내 압	공기압 0.4MPa	5초간 지속시 내압부 변형, 파손 및 누수가 없을 것			양호	양호	양호	합
		물 충 격	토수중 수압 0.147MPa(월/1회)	핸들을 0.5초 이내로 닫았을 때 물충격치가 1.47MPa 이하일 것. (토수중 수압은 포함하지 않음)			0.20	0.20	0.20	합
		내 구	수압 0.2MPa (월/1회)	핸들 또는 레버조작을 20만회 실시한 후 조작성능 및 내압성능 이상 없을 것.			양호	양호	양호	합
역류방지	수 압 19.6KPa	수압을 30초간 지속시 역류방지시트에서 누수가 없을 것.			양호	양호	양호	합		
3	용 출 성 능		공인기관 (년/1회)	RMS-G-101 수도꼭지 제품검사 규격에 만족할 것.			양호	양호	양호	합
4	표 면 처 리		도금두께(주/1회)	Ni : 7.5μm 이상			8.1	8.3	8.2	합
				Cr : 0.35μm 이상			0.41	0.43	0.43	합
5	구 조	주요치수	꼭지 부착부	( P, J )-1/2-14 한계게이지에 적합할 것.			양호	양호	양호	합
		주요구조	온 냉수 표시	정면에서 보았을 때 왼쪽은 온수, 오른쪽은 냉수			양호	양호	양호	합
			레버 또는 핸들구조	레버를 올리면 토수 내리면 지수될 것.			양호	양호	양호	합
6	표 시	핸들또는용체	각인 또는 레이저	KS마크, 제조자명 또는 약호, 원산지(한글 또는 영문)			양호	양호	양호	합
		포 장	프린트 인쇄	종류, 호칭지름 및 보조구분, 제품주요부 재료명			양호	양호	양호	합
				제조사명 또는 약호(한글 또는 영문), 연락처, 원산지			양호	양호	양호	합
				KS(마크, 규격번호, 규격명, 인증번호, 인증기관명)			양호	양호	양호	합
				KC(마크,인증번호,인증기관명)			해 당 사 항 없 음			
7	포 장 상 태		내포장 및 외포장	내 포장에는 부품누락이 없고 외포장상태가 양호할 것.			양호	양호	양호	합

특 기 사 항

종합  
판정

